

Alarm Fuses


P4H ヒューズ
Fuse

Normal blow

製造年月コードの説明
 例: 97 (年・月)
 年: 1999年 西暦の末尾
 月: 1~9
 10月:X、11月:Y、12月:Z



安全規格: UL file # E59783



通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
110%	135% 1時間以内 200% 2分以内 135% within 1 hour 200% within 2 minutes



品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	公称値 Nominal Value	
			ヒューズ抵抗値 ^{*1} Typ. Resistance ^{*1}	溶断 I^2t 値 ^{*2} Joule Integral ^{*2}
P404H	0.4A	AC 125V 10,000A AC/DC 250V 1,500A	2.2 Ω	0.092A ² ·s
P405H	0.5A		1.6 Ω	0.2A ² ·s
P413H	1.3A		0.52 Ω	1.7A ² ·s
P420H	2A		78m Ω	3.5A ² ·s
P430H	3A		51m Ω	10A ² ·s
P435H	3.5A		42m Ω	15A ² ·s
P450H	5A	AC 125V 10,000A AC/DC 250V 200A	30m Ω	37A ² ·s
P475H	7.5A		13m Ω	41A ² ·s
P4100H	10A		10m Ω	92A ² ·s

※1: コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current

※2: 溶断 I^2t 値は、 I^2t 特性の10msの値です。
Joule Integral is a value of 10ms of I^2t -t characteristics.

注): 警報接点容量 Alarm contact capacity
200VA Max. AC 125V/DC 100V Max. 5A

■溶断特性 Clearing Characteristics

■ I^2t -t特性 I^2t -t Characteristics

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

■Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.

大東通信機株式会社
Daito Communication Apparatus Co., Ltd.

〒153-8671 東京都目黒区下目黒2-17-7 Tel:03-3495-6711 Fax:03-3495-5722
 17-7, Shimomeguro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8671 Japan
 Web <http://www.daitotusin.co.jp/> E-mail sales@daitotusin.co.jp